

**Diamantový talířový brusný kotouč D×T×H (mm), 100×10×20, Typ: D91****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	597760 D91
GTIN	9003172558356
Třída artiklu	53Y

**Popis****Provedení:**

**Hrncové a talířové kotouče s diamantovou brusnou vrstvou** v pojivu z umělé pryskyřice pro dlouhou životnost při rovnoměrném úběru. Sendvičový systém nosného tělesa z hliníkových kompozitních materiálů zaručuje vysoký stupeň tlumení vibrací a díky tomu klidné broušení s konstantními výsledky při vysoké kvalitě povrchu. Univerzální zrna pro středně jemnou, jemnou kvalitu povrchu při velmi dobrém úběru. **Specifikace: D91C75B DIAGO W-Carbide.**

**Použití:**

**Použitelné univerzálně pro broušení nástrojů na všech obvyklých bruskách na ostření nástrojů.** Pro broušení **tvrdokovových nástrojů a materiálů bez obsahu železa, tvořících krátké třísky.** Velmi vhodné pro suchý brus, lze však použít také při mokřém broušení.

**Technický popis**

Zrnitost	D91
Specifikace	Karbid D91C75B DIAGO W
Zkratka brusiva	D
Proces broušení	broušení nástrojů

Brusivo	diamant
Tvar	4BT9
Ø kotouče D	100 mm
Šířka kotouče T	10 mm
Atribut názvu produktu	100×10×20
Ø otvoru H	20 mm
Šířka brusné vrstvy W na čelní straně	10 mm
Výška brusné vrstvy X	1 mm
Druh produktu	Brusný talíř

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Tvrdokov (TK)	vhodný		
Plasty, GFK	omezené použití		
mokré max.	omezené použití		
suché	vhodný		