



## 6hranný šroubovák s kulovou hlavou, se silovou rukojetí „multicraft“, 6hran: 8mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	627620 8
GTIN	7610733087860
Třída artiklu	63D

### Popis

#### Provedení:

Rovná 6-hranná stopka s kulovou hlavou.

**Rukojeť „multicraft“** z nárazuvzdorného plastu (neobsahuje kadmium), zvláště dobré uchopení i s rukama od oleje. **Čepel** ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti, povrch poniklovaný a chromovaný.

#### Upozornění:

**POZOR!**

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 627742

### Technický popis

Celková délka	300 mm
Délka čepele	180 mm
6hran	8 mm
Řada	multicraft
Unášecí profil	6-hranný šroubovák
Druh produktu	Šroubováky