



## Diamantový orovnávač válcový, Hmotnost diamantu: 2,4kt



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	599700 2,4
GTIN	9003172494623
Třída artiklu	53Y

### Popis

#### Provedení:

Standardní orovnávač brusných kotoučů pro všechny stroje s vhodným upínačem. Orovnávače jsou dimenzovány jako orovnávače **na jedno použití**, tento se musí po dosažení hranice opotřebení kompletně vyměnit. (Není možné je v pouzdru přesadit.) **Vícezrnny** orovnávač na jedno použití s několika jednotlivými diamanty.

#### Použití:

Pro přesné orovnávání a přebroušování brusných kotoučů, pro obnovování definovaného stavu náradí (neházivosti, chodu v rovině, profilu brusného kotouče, struktury povrchu, chování při broušení). Pro jednotlivou výrobu a výrobu malých sérií, zajistěte dostatečný přívod chladicího média. Krátké upínání (volná délka < 2×D) brání vzniku vibrací. Pro **rovné** profily brusných kotoučů pro ploché a vnější kulaté broušení.

### Technický popis

Pro rozměr brusného kotouče	maximálně Ø 500 mm
Hmotnost diamantu	2,4 kt
Typ orovnávače	vícezrnny
Celková délka L	60 mm
Ø hlavy D <sub>1</sub>	10 mm
Zkratka brusiva	D
Druh produktu	Ruční orovnávač

