

**Tvrdokovový vrták do zdiva, Ø vrtáku: 8mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	786000 8
GTIN	4002395332106
Třída artiklu	76G

**Popis****Provedení:**

Vrták s houževnatými destičkami z tvrdokovu naletovanými za vysokých teplot. Asymetrický tvar drážky pro dobrý odvod vyvrtaného materiálu.

**Vrták pro normální vrtání a s přiklepem** se silnou břitovou destičkou z tvrdokovu.

**Použití:**

Převážně k **vrtání otvorů pro hmoždinky pomocí příklepových vrtaček** do betonu, zdiva, přírodního a umělého kamene.

Také k vrtání do tvrdého a měkkého dřeva, plastů, akrylátu a keramiky. Po úpravě břitů možno vrtat i do kalené oceli.

**Technický popis**

Celková délka	120 mm
Ø vrtáku	8 mm
Délka spirály	80 mm
Počet břitů Z	2
Ø stopky	8 mm
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 8039
Norma	ISO 5468
Použití s rázem / bez rázu	Příklepové vrtání
Stopka	Válcová stopka
Druh produktu	Vrták do kamene

