

**Vrták na jemnou kameninu / obkladačky, Ø vrtáku: 6mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	787035 6
GTIN	9002741151356
Třída artiklu	76G

**Popis****Provedení:**

2dílné. Vrták s **diamantem broušenou destičkou** s patentovaným středícím hrotem pro bodově přesné nasazení a přesné otvory bez výlomků. Se stopkou 10 mm. Tvrdokovový vrták k použití v průmyslovém upnutí vrtacího sklíčidla. S 6hranou stopkou 1/4 palce (E 6,3).

**Použití:**

Pro **nejtvrdší kameninové dlaždice** až do stupně tvrdosti 9 dle Mohs / Ritz a na sklo a porcelán.

**Upozornění:**

Není vhodný pro příklepové vrtání. Otáčky vřetena maximálně 200 ot./min. Není nutné chlazení.

**Technický popis**

Použití s rázem / bez rázu	Žádné příklepové vrtání
Počet vrtáků	2
Ø vrtáku	6 mm
Celková délka	115 mm
Stopka	Válcová stopka

Maximální počet otáček	200 min <sup>-1</sup>
Řezný materiál	TK
Ø stopky	10
Bitová šestihranná stopka	E 6,3
Druh produktu	Vrták do kamene