

**Tvrdokovový víceúčelový vrták, Ø vrtáku: 3 mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 787000 3      |
| GTIN           | 4002395378081 |
| Třída artiklu  | 76G           |

**Popis****Provedení:**

Destičky z tvrdokovu s **ostře nabroušenými břity s víceúčelovým řezným úhlem. Díky středicímu vybroušení** bodově přesné navrtání i na tvrdém povrchu. Stopka ze zušlechtěné speciální oceli.

**Použití:**

K vrtání různých materiálů, i v jednom pracovním kroku.

- **Cihly, plynosilikát, lehké stavební materiály, plasty.**
- **Obkladačky, keramika, mramor, sklo.**
- **Eternit, azbestový cement, vrstvené desky.**
- **Armovací pruty v betonu.**

**Upozornění:**

- **Pozor: Používat pouze rotací (bez příklepu)!**
- **Rychlejší vrtání a více otvorů na jedno nabití akumulátoru než s příklepovou vrtačkou.**

Stopka: Válcová stopka

Délka spirály: 40 mm

Celková délka: 70 mm

**Technický popis**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Celková délka              | 70 mm                   |
| Délka spirály              | 40 mm                   |
| Ø vrtáku                   | 3 mm                    |
| Počet břitů Z              | 2                       |
| Řezný materiál             | TK                      |
| Použití s rázem / bez rázu | Bez příklepového vrtání |

Stopka

Válcová stopka

Druh produktu

Víceúčelový vrták