

**Tvrdokovový vrták do zdiva, Ø vrtáku: 6,5 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	786000 6,5
GTIN	4002395332083
Třída artiklu	76G

Popis**Provedení:**

Vrták s houževnatými destičkami z tvrdokovu naletovanými za vysokých teplot. Asymetrický tvar drážky pro dobrý odvod vyvrtaného materiálu.

Vrták pro normální vrtání a s přiklepem se silnou břitovou destičkou z tvrdokovu.

Použití:

Převážně k **vrtání otvorů pro hmoždinky pomocí příklepových vrtaček** do betonu, zdiva, přírodního a umělého kamene.

Také k vrtání do tvrdého a měkkého dřeva, plastů, akrylátu a keramiky. Po úpravě břitů možno vrtat i do kalené oceli.

Stopka: Válcová stopka

Délka spirály: 60 mm

Celková délka: 100 mm

Stopka Ø: 6,5 mm

Technický popis

Ø vrtáku	6,5 mm
Celková délka	100 mm
Délka spirály	60 mm
Počet břitů Z	2
Stopka Ø	6,5 mm
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 8039
Norma	ISO 5468

Použití s rázem / bez rázu	Příklepové vrtání
Stopka	Válcová stopka
Druh produktu	Vrták do kamene