

**Tvrdokovový vrták do zdiva, Ø vrtáku: 11 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	786000 11
GTIN	4002395332168
Třída artiklu	76G

**Popis****Provedení:**

Vrták s houževnatými destičkami z tvrdokovu naletovanými za vysokých teplot. Asymetrický tvar drážky pro dobrý odvod vyvrtaného materiálu.

**Vrták pro normální vrtání a s přiklepem** se silnou břitovou destičkou z tvrdokovu.

**Použití:**

Převážně k **vrtání otvorů pro hmoždinky pomocí příklepových vrtaček** do betonu, zdiva, přírodního a umělého kamene.

Také k vrtání do tvrdého a měkkého dřeva, plastů, akrylátu a keramiky. Po úpravě břitů možno vrtat i do kalené oceli.

Stopka: Válcová stopka

Délka spirály: 85 mm

Celková délka: 150 mm

Stopka Ø: 11 mm

**Technický popis**

Celková délka	150 mm
Délka spirály	85 mm
Ø vrtáku	11 mm
Počet břitů Z	2
Stopka Ø	11 mm
Řezný materiál	TK
Norma	DIN 8039
Norma	ISO 5468

Použití s rázem / bez rázu	Příklepové vrtání
Stopka	Válcová stopka
Druh produktu	Vrták do kamene