

HOLEX**Silové stranové štípací kleště, lesklé, Celková délka: 180mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	723400 180
GTIN	4045197166258
Třída artiklu	72B

Popis**Provedení:**

Silná hlava s dodatečně induktivně kalenými břity (cca 64 HRC). Uložený kloub. Vysoký řezný výkon díky optimálnímu převodovému poměru.

Kleště lesklé, rukojeti s plastovým potahem.

Použití:

Pro všechny dráty (dlouhá životnost i u tvrdých drátů). Vysoce zatížitelné pro nejtěžší nároky.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

Technický popis

Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	3,8 mm
Celková délka	180 mm
Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	2,7 mm
Výkon ve stříhu piano drátu do Ø	2,2 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rukojeť	s plastovým potahem
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 64 HRC)
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	lesklé

Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště	ne
Se zapínatelnou otevírací pružinou	ne
Druh produktu	Řezací kleště