



## Tvrdokovová vrtací korunka bez středícího vrtáku, Ø vrtání: 50mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	788000 50
GTIN	4002395312566
Třída artiklu	76G

### Popis

#### Provedení:

Vrtací korunka **osazená destičkami z tvrdokovu s diamantovým povlakem**. S vnitřním závitem M16 pro stopku č. 788022.

#### Použití:

K vrtání velkých otvorů a průrazů pomocí **příklepových vrtaček nebo vrtacích kladiv** do betonu, zdiva, přírodního kamene atd.

### Technický popis

Ø vrtání	50 mm
Celková délka	58 mm
Řezný materiál	TK
Použití s rázem / bez rázu	Příklepové vrtání
Druh produktu	Korunkový vrták

**Příslušenství**

Středicí vrták Délka 120 mm

788070 120

Upínací stopka pro vrtací korunku Celková délka 105 mm

788022 105