

**TK víceúčelový bitový vrták, 1/4 palce (E 6,3), Ø vrtáku: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	787047 10
GTIN	9002740000228
Třída artiklu	76G

Popis**Provedení:**

Všestranně diamantem broušená destička z TK se **zvláště ostrými, velmi tvrdými břity**. Patentovaný 4-násobný stupňovitý profil pro rychlé odvádění vrtné drti.

TK víceúčelový bitový šroubovák, 1/4 palce (**E 6,3**).

Použití:

Přesné **vrtání** do dlaždic, zdiva a betonu, kovu, dřeva a plastu.

Upozornění:

Pozor: Používat pouze pro vrtání (bez přiklepu)!

Technický popis

Délka spirály	80 mm
Celková délka	120 mm
Ø vrtáku	10 mm
Počet břitů Z	2
Řezný materiál	TK
Použití s rázem / bez rázu	Bez příklepového vrtání
Bitová šestihranná stopka	E 6,3
Druh produktu	Víceúčelový vrták