

**Garant****Silové stranové štípací kleště, chromované izolované dle VDE, Celková délka: 200mm**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	723510 200
GTIN	4045197501622
Třída artiklu	71B

## Popis

**Provedení:**

Silná hlava, induktivně kalené břity (cca 64 HRC), vložený kloub bez vůle.

Kleště chromované, rukojeti s ergonomicky optimalizovaným vícesložkovým potahem, s dobře uchopitelným **povrchem** Haptoprene.

**Izolované dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201** pro práce pod napětím do 1 000 V.

**Norma:**

**DIN ISO 5749**

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

## Technický popis

Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	4,2 mm
Výkon ve stříhu piano drátu do Ø	2,5 mm
Celková délka	200 mm
Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	3 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5749
Rukojeť	Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 64 HRC)

Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	chromovaný
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště	ne
Se zapínatelnou otevírací pružinou	ne
Druh produktu	Řezací kleště