



Kompaktní stranové štípací kleště X-Cut®, chromované s opláštěnými rukojetmi, Celková délka: 160mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	724300 160
GTIN	4003773075134
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

S úzkou hlavou a induktivně kalenými břity (cca 64 HRC). **Prostrčený kloub** pro nejvyšší stabilitu. Kleště chromované, rukojeti s vícetříčkovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápustkově kovaná a kalená v olejové lázni.

Technický popis

Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	4,8 mm
Výkon ve stříhu piano drátu do Ø	2,2 mm
Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	2,7 mm
Celková délka	160 mm
Označení výrobce	X-Cut
Norma	DIN ISO 5749
Rukojeť	Vícetříčkový potah
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 64 HRC)
Materiál	Speciální nástrojová ocel

Povrch	chromované
Druh produktu	Řezací kleště