



Montážní kleště pro svěrné kroužky, Typ: G0



Údaje o objednávce

Artikové číslo	719950 G0
GTIN	4003773247890
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Kleště černě atrymentované, hlava leštěná, ramena potažená plastem. Rovné hroty; odsazené, tzn. přizpůsobené otvorům ve svěrných kroužcích. S otevírací pružinou; vel. 0 se stavěcím šroubem.

Použití:

Pro **svěrné kroužky** (kroužky pro hřídele bez drážky).

Norma:

DIN ISO 5743

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápusťkově kovaná a kalená v olejové lázni.

Použití kleští na pojistné kroužky: Kroužky pro hřídele bez drážky

Celková délka: 140 mm

Ø hrotů: 0,9 mm

Pro hřídele Ø: 1,5 – 4 mm

Technický popis

Ø hrotů	0,9 mm
Celková délka	140 mm
Pro hřídele Ø	1,5 – 4 mm
Norma	DIN ISO 5743
Použití kleští na pojistné kroužky	Kroužky pro hřídele bez drážky

Technický list

Tvar čelistí	rovné
Rukojeť	s plastovým potahem
Materiál	Vysoce výkonná chrom-vanadiová ocel
Povrch	Kleště černě atrymentované, hlava leštěná
Kloub s integrovanou otevírací pružinou	ano (vel. G0 se stavěcím šroubem)
Vyměnitelný hrot	ne
Druh produktu	Sicherungsringzange