



Silové stranové štípací kleště, chromované izolované smáčením dle VDE, Celková délka: 250mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	723535 250
GTIN	4003773018421
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Silná hlava, induktivně kalené břity (cca 64 HRC), vložený kloub bez vůle.

Kleště chromované, rukojeti s plastovým potahem **izolované smáčením**.

Izolované dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201 pro práce pod napětím do 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v oleji.

Technický popis

Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	4,6 mm
Výkon ve stříhu piano drátu do Ø	3 mm
Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	3,5 mm
Celková délka	250 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Norma	DIN ISO 5749
Rukojeť	s plastovým potahem
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 64 HRC)
Materiál	Chromvanadiová ocel

Povrch	chromované
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště	ne
Se zapínatelnou otevírací pružinou	ne
Druh produktu	Řezací kleště