

**Silové stranové štípací kleště, leštěné, Celková délka: 250mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	723150 250
GTIN	4003773034063
Třída artiklu	73F

**Popis****Provedení:**

Silná hlava s dodatečně induktivně kalenými břity (cca 64 HRC). Uložený kloub. Vysoký řezný výkon díky optimálnímu převodovému poměru.

Kleště černě atramentované, hlava leštěná, ramena potažená plastem.

**Použití:**

Pro všechny dráty (dlouhá životnost i u tvrdých drátů). Vysoce zatížitelné pro nejtěžší nároky.

**Norma:**

**DIN ISO 5749**

**Materiál:**

Chromvanadiová ocel, zápusťkově kovaná a kalená v oleji.

**Technický popis**

Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	3,5 mm
Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	4,6 mm
Výkon ve stříhu piano drátu do Ø	3 mm
Celková délka	250 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rukojeť	s plastovým potahem
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 64 HRC)
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	černě atramentované, hlava leštěná

Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště	ne
Se zapínatelnou otevírací pružinou	ne
Druh produktu	Řezací kleště