



Montážní kleště pro svěrné kroužky, Typ: G4



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 719950 G4 |
| GTIN | 4003773031093 |
| Třída artiklu | 73F |

Popis

Provedení:

Kleště černě atrymentované, hlava leštěná, ramena potažená plastem. Rovné hroty; odsazené, tzn. přizpůsobené otvorům ve svěrných kroužcích. S otevírací pružinou; vel. 0 se stavěcím šroubem.

Použití:

Pro **svěrné kroužky** (kroužky pro hřídele bez drážky).

Norma:

DIN ISO 5743

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápusťkově kovaná a kalená v olejové lázni.

Použití kleští na pojistné kroužky: Kroužky pro hřídele bez drážky

Celková délka: 180 mm

Ø hrotů: 1,8 mm

Pro hřídele Ø: 20 – 30 mm

Technický popis

| | |
|---------------|--------------|
| Celková délka | 180 mm |
| Pro hřídele Ø | 20 – 30 mm |
| Ø hrotů | 1,8 mm |
| Norma | DIN ISO 5743 |

| | |
|---|---|
| Použití kleští na pojistné kroužky | Kroužky pro hřídele bez drážky |
| Tvar čelistí | rovné |
| Rukojeť | s plastovým potahem |
| Materiál | Vysoce výkonná chrom-vanadiová ocel |
| Povrch | Kleště černě atramentované, hlava leštěná |
| Kloub s integrovanou otevírací pružinou | ano (vel. G0 se stavěcím šroubem) |
| Vyměnitelný hrot | ne |
| Druh produktu | Sicherungsringzange |