

Garant

Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene®, Šířka břitu b: 2,5mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	660030 2,5
GTIN	4045197923301
Třída artiklu	61F

Popis

Provedení:

Mnohostranný, robustní šroubovák s kónickou čepelí.

Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokřima nebo mastnými rukama přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepele** ze speciální chromvanadiové speciální slitiny s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.

Povrch niklovaný a chromovaný, hrot černý s rovnoběžně odsazeným břitem.

Silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem **Haptoprene**, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. **Od vel. 8 s 6hranným osazením pro otevřený klíč.**

- Odsazené, rovnoběžné ploché břity se přesně hodí pro normované drážky v hlavě šroubů.
- Hladké zaoblení konce rukojeti bez otřepů zabraňuje odření dlaně.
- Soudečkovitý, ergonomický tvar s neklouzavým povrchem garantuje dlouhodobou práci bez únavy a vysoké utahovací momenty.
- Ochrana proti odvalení.
- Značení symbolem výstupu a velikosti.

Výhoda:

- Odsazené rovnoběžné břity s kontakty ploch a linií pro vyšší přenos krouticího momentu.
- Bez efektu Cam-out.
- Břity se perfektně hodí pro normované a nenormované drážky šroubů.
- Hladké zaoblení konce rukojeti bez otřepů zabraňuje odření dlaně.
- Soudečkovitý, ergonomický tvar s dobře uchopitelným povrchem garantuje dlouhodobou práci bez únavy a vysoké utahovací momenty.
- Ochrana proti odvalení.
- Značení symbolem výstupu a velikosti.

Použití:

Pro montážní práce a opravy, k uvolnění pevně utažených šroubů atd.

Technický popis

Celková délka	160 mm
Šířka břitu b	2,5 mm
Síla břitu a	0,4 mm
Označení čepele	0
Délka čepele	80 mm
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky