

**Garant****Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí Haptoprene, Šířka břitu b: 10mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	660030 10
GTIN	4045197923134
Třída artiklu	61F

**Popis****Provedení:**

Mnohostranný, robustní šroubovák s kónickou čepelí.

Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokřima nebo mastnými rukama přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepele** ze speciální chromvanadiové speciální slitiny s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.

Povrch niklovaný a chromovaný, hrot černý s rovnoběžně odsazeným břitem.

**Silová rukojeť** s dobře uchopitelným povrchem **Haptoprene**, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. **Od vel. 8 s 6hranným osazením pro otevřený klíč.**

- **Odsazené, rovnoběžně ploché břity se přesně hodí pro normované drážky v hlavě šroubů.**
- **Hladké zaoblení konce rukojeti bez otřepů zabraňuje odření dlaně.**
- **Soudečkovitý, ergonomický tvar s neklouzavým povrchem garantuje dlouhodobou práci bez únavy a vysoké utahovací momenty.**
- **Ochrana proti odvalení.**
- **Značení symbolem výstupu a velikosti.**

**Od vel. 8 se 6-hranným osazením pro maticový klíč.**

**Výhoda:**

- **Odsazené rovnoběžné břity s kontakty ploch a linií pro vyšší přenos krouticího momentu.**
- **Bez efektu Cam-out.**
- **Břity se perfektně hodí pro normované a nenormované drážky šroubů.**
- **Hladké zaoblení konce rukojeti bez otřepů zabraňuje odření dlaně.**
- **Soudečkovitý, ergonomický tvar s dobře uchopitelným povrchem garantuje dlouhodobou práci bez únavy a vysoké utahovací momenty.**
- **Ochrana proti odvalení.**
- **Značení symbolem výstupu a velikosti.**

**Použití:**

Pro montážní práce a opravy, k uvolnění pevně utažených šroubů atd.

## Technický popis

6hran pro nasazení otevřeného klíče	13 mm
Délka čepele	180 mm
Šířka břitu b	10 mm
Síla břitu a	1,6 mm
Označení čepele	6
Celková délka	300 mm
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky