

**Plochý šroubovák s dřevěnou rukojetí, Šířka břitu b: 4,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	660800 4,5
GTIN	4045197373038
Třída artiklu	62F

Popis**Provedení:**

Rukojeť z utěsněného bukového dřeva, s koženou úderovou koncovkou. Čepel z chromvanadové oceli, průběžně prokalené. **Od vel. 5,5 průchozí čepel s 6hranným osazením pro otevřený klíč.** Leskle niklovaný povrch.

Technický popis

Síla břitu a	0,8 mm
Šířka břitu b	4,5 mm
Celková délka	192 mm
Délka čepele	90 mm
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky