

**Tvrdokovový příklepový vrták SDS-plus, Ø×celková délka: 8X110mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 789000 8X110  |
| GTIN           | 4002395308866 |
| Třída artiklu  | 76G           |

**Popis****Provedení:**

3 speciální Power Breaker razící zuby M2 vytvářejí mikrotrhliny ve vrtaném materiálu pro rychlejší postup vrtání a úběr materiálu. Kvalitní TK hrot se zvláště silným pájením zaručuje dlouhou životnost i ve vyztuženém betonu. Díky spirále se zpevněným jádrem (KVS) se tlumí vibrace; rázová energie se přenáší přímo na vrtací hrot.

**Použití:**

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva.

**Upozornění:**

Při použití hodně dlouhých vrtáků (> 500 mm) napřed předvrtejte pomocí krátkého vrtáku o stejném průměru (zabrání se zlomení při ohnutí).

**Technický popis**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Počet břitů Z              | 2                 |
| Ø                          | 8 mm              |
| Celková délka              | 110 mm            |
| Délka spirály              | 50 mm             |
| Řezný materiál             | TK                |
| Použití s rázem / bez rázu | Příklepové vrtání |
| Stopka                     | SDS Plus          |
| Druh produktu              | Vrták do kamene   |

