



Plochý šroubovák s 2složkovou rukojetí SwissGrip, Šířka břitu b: 4mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	660040 4
GTIN	7610733244461
Třída artiklu	63E

Popis

Provedení:

Silová rukojeť SwissGrip s elastomerovým opláštěním, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvlášť houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. I s mokřými a zaolejovanými rukama lze přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepel** ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný. Špička černá. Odsazené rovnoběžné břity s kontakty ploch a linií pro vyšší přenos krouticího momentu. Rukojeti s barevným kódem „Rainbow“ pro rychlé nalezení správné velikosti pohonu.

Výhoda:

- **Odsazené rovnoběžné břity s kontakty ploch a linií pro vyšší přenos krouticího momentu.**
- **Bez efektu Cam-out.**
- **Břity se perfektně hodí pro normované a nenormované drážky šroubů.**
- **Hladké zaoblení konce rukojeti bez otřepů zabraňuje odření dlaně.**
- **Soudečkovitý, ergonomický tvar s dobře uchopitelným povrchem garantuje dlouhodobou práci bez únavy a vysoké utahovací momenty.**
- **Ochrana proti odvalení.**
- **Značení symbolem výstupu a velikosti.**

Použití:

Pro montážní práce a opravy, k uvolnění pevně utažených šroubů atd.

Upozornění:

POZOR!

Pro tento výrobek existuje také alternativa značky GARANT!

Doporučené číslo výrobku: 660032

Technický popis

Délka čepele	100 mm
Síla břitu a	0,6 mm

Šířka břitu b	4 mm
Celková délka	195 mm
Šestihran ovládání	ne
Průchozí čepel	ne
Označení čepele	2
Špička čepele	černá
Řada	SwissGrip
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Provedení stopky	kulatá
Úderová koncovka	ne
Materiál	Speciální slitina PB Swiss Tools
Materiál rukojeti	Elastomer
Povrch	niklováno a chromováno
Druh produktu	Šroubováky