



Plochý šroubovák s rukojetí Kraftform, Šířka břitu b: 9mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	660100 9
GTIN	4013288102157
Třída artiklu	63H

Popis

Provedení:

Mnohostranný robustní šroubovák s kónickou čepelí (břitem) a 6-hranným osazením pro maticový klíč.

Rukojeť Kraftform z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.

Čepel ze speciální oceli vysoké tvrdosti a mimořádné houževnatosti; **břity s diamantovým povlakem**. 6hranná profilová čepel od vel. 5,5 s 6hranným osazením pro klíč, povrch matně chromovaný.

Výhoda:

- **Maximální odolnost proti opotřebení a malé vyhazovací síly díky diamantovému povlaku.**
- **Rychlá a ergonomická práce díky rukojeti Kraftform.**
- **Vysoký přenos síly díky integrovaným měkkým zónám.**
- **Ochrana proti odvalení.**
- **značení symbolem výstupu a velikosti na krytce.**

Použití:

Pro montážní práce a opravy, k uvolnění pevně utažených šroubů atd.

Technický popis

Síla břitu a	1,6 mm
Délka čepele	150 mm
Celková délka	262 mm
Šířka břitu b	9 mm
6hran pro nasazení otevřeného klíče	13 mm

Unášecí profil

Plochý šroubovák

Druh produktu

Šroubováky