

**Plochý šroubovák s dřevěnou rukojetí, Šířka břitu b: 9mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	660800 9
GTIN	4045197373069
Třída artiklu	62F

**Popis****Provedení:**

Rukojeť z utěsněného bukového dřeva, s koženou úderovou koncovkou. Čepel z chromvanadové oceli, průběžně prokalené. **Od vel. 5,5 průchozí čepel s 6hranným osazením pro otevřený klíč.** Leskle niklovaný povrch.

**Technický popis**

Délka čepel	150 mm
Šířka břitu b	9 mm
Celková délka	269 mm
6hran pro nasazení otevřeného klíče	13 mm
Síla břitu a	1,4 mm
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky