

**Tvrdokovový příklepový vrták SDS-plus, Ø×celková délka: 12X210mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	789000 12X210
GTIN	4002395308927
Třída artiklu	76G

Popis**Provedení:**

3 speciální Power Breaker razící zuby M2 vytvářejí mikrotrhliny ve vrtaném materiálu pro rychlejší postup vrtání a úběr materiálu. Kvalitní TK hrot se zvláště silným pájením zaručuje dlouhou životnost i ve vyztuženém betonu. Díky spirále se zpevněným jádrem (KVS) se tlumí vibrace; rázová energie se přenáší přímo na vrtací hrot.

Použití:

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva.

Upozornění:

Při použití hodně dlouhých vrtáků (> 500 mm) napřed předvrtejte pomocí krátkého vrtáku o stejném průměru (zabrání se zlomení při ohnutí).

Technický popis

Celková délka	210 mm
Délka spirály	150 mm
Ø	12 mm
Počet břitů Z	2
Řezný materiál	TK
Použití s rázem / bez rázu	Příklepové vrtání
Stopka	SDS Plus
Druh produktu	Vrták do kamene

