



Krimpovací kleště, Typ: 6IS



Údaje o objednávce

Artikové číslo	729722 6IS
GTIN	4003773051893
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Ocelový korpus s pákovým převodem. Přesné dosažení lisovací síly díky integrovanému nucenému blokování.

Ze zvláštní oceli. Přesné profily, velmi vysoký převod zejména výhodný u větších krimpovaných průřezů.

Celková délka: 220 mm

Pro průřez vodiče: 0,5 - 6 mm²

Technický popis

Pro průřez vodiče	0,5 - 6 mm ²
Celková délka	220 mm
Druh produktu	Lisovací kleste