

**Tvrdokovový příklepový vrták „MX4“ SDS-plus, Ø×celková délka: 28X450mm****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 789050 28X450 |
| GTIN           | 4002395321032 |
| Třída artiklu  | 76G           |

**Popis****Provedení:**

Vrtací hlava se čtvercovým průřezem. Zvýšená rychlost vrtání díky hlavici se 4 břity. Dvakrát delší životnost oproti 2 břitům. Velkoobjemový design se 4 spirálami. Ostřejší zahnutý hrot: Přesnější vrtání, žádné klouzání po povrchu, agresivnější v železobetonu a rychlejší vrtání. Certifikace PGM – potvrzuje přesně vyvrtané otvory vhodné pro hmoždinky pro chemické i mechanické kotvy. 4hranná, šterbinová, robustní a **jednodílná pájená TK** deska. Nový design hlavy v kombinaci s ostře zahnutou špičkou umožňují optimální postup při nárazu na železnou výztuž.

**Použití:**

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva s maximálním komfortem vrtání. Velmi klidný chod, perfektně kulaté vyvrtané otvory. 4spirálový design pro rychlé odvádění vrtné drtě, nízké vibrace a vysokou stabilitu. Malá únava a snížené zatížení stroje.

**Technický popis**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Počet břitů Z              | 4                 |
| Ø                          | 28 mm             |
| Celková délka              | 450 mm            |
| Délka spirály              | 400 mm            |
| Řezný materiál             | TK                |
| Použití s rázem / bez rázu | Příklepové vrtání |
| Stopka                     | SDS Plus          |
| Druh produktu              | Vrták do kamene   |

