

HOLEX**Stranové štípací kleště lesklé, Celková délka: 160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	725250 160
GTIN	4045197166326
Třída artiklu	72B

Popis**Provedení:**

Úzký tvar s induktivně kalenými břity (cca 62 HRC).
Kleště lesklé, rukojeti s plastovým potahem.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.

Technický popis

Výkon ve stříhu měkkého drátu do Ø	2,8 mm
Výkon ve stříhu tvrdého drátu do Ø	2 mm
Celková délka	160 mm
Norma	DIN ISO 5749
Rukojeť	s plastovým potahem
Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 62 HRC)
Materiál	Chromvanadiová ocel
Povrch	lesklé
Vysoce výkonné silové stranové štípací kleště	ne
Se zapínatelnou otevírací pružinou	ne

Druh produktu

Řezací kleště