

**Tvrdokovový příklepový vrták „MX4“ SDS-plus, Ø×celková délka: 9X160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	789050 9X160
GTIN	4002395376025
Třída artiklu	76G

Popis**Provedení:**

Vrtací hlava se čtvercovým průřezem. Zvýšená rychlost vrtání díky hlavici se 4 břity. Dvakrát delší životnost oproti 2 břitům. Velkoobjemový design se 4 spirálami. Ostřejší zahnutý hrot: Přesnější vrtání, žádné klouzání po povrchu, agresivnější v železobetonu a rychlejší vrtání. Certifikace PGM – potvrzuje přesně vyvrtané otvory vhodné pro hmoždinky pro chemické i mechanické kotvy. 4hranná navařená karbidová hlava.

Použití:

K vrtání betonu, přírodního kamene a zdiva s maximálním komfortem vrtání. Velmi klidný chod, perfektně kulaté vyvrtané otvory. 4spirálový design pro rychlé odvádění vrtné drtě, nízké vibrace a vysokou stabilitu. Malá únava a snížené zatížení stroje.

Technický popis

Ø	9 mm
Délka spirály	100 mm
Počet břitů Z	4
Celková délka	160 mm
Řezný materiál	TK
Použití s rázem / bez rázu	Příklepové vrtání
Stopka	SDS Plus
Druh produktu	Vrták do kamene

