

**Plochý normovaný šroubovák s plastovou rukojetí, Šířka břitu b: 2X70mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	662000 2X70
GTIN	7610733085729
Třída artiklu	63E

Popis**Provedení:**

Kované čepele, břity jsou přesně přizpůsobené normovaným drážkám v hlavách šroubů.

Rukojeť „Classic“ z průhledného, nárazuvzdorného plastu (neobsahuje kadmium). **Čepel** ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. S rovnoběžnou, odsazeným břitem. Povrch poniklovaný a chromovaný, břit černý.

Norma:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

Upozornění:

Nejdelší životnost normovaných šroubováků je zajištěna tehdy, pokud jsou používány přesně podle normovaných drážek v hlavách šroubů (viz tabulková část). Volbou správné velikosti šroubováku zabráníte poškození drážek v hlavě šroubu.

Technický popis

Délka čepele	70 mm
Síla břitu a	0,3 mm
Označení čepele	00
Celková délka	145 mm
Šířka břitu b	2 mm
Řada	Classic
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky

