



Malé nůžky na kabely izolované smáčením izolované dle VDE, Celková délka: 200mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	730360 200
GTIN	4003773026952
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Rukojeti s **izolací do 1000 V podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

Hlava se srpovitými břity. Nůžky chromované. Stříhají hladce a čistě bez mačkání.

Díky dvojitému břítu zvlášť velký rozsah stříhu. Rukojeti **izolované smáčením**. Díky dvojitému břítu zvlášť velký rozsah stříhu.

Použití:

Ke stříhání měděných a hliníkových kabelů.

Materiál:

Speciální nástrojová ocel, zápusťkově kovaná.

Technický popis

Výkon ve stříhu do Ø	20 mm
Celková délka	200 mm
Výkon ve stříhu	70 mm ²
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rukojeť	izolované smáčením
Ovládání	mechanické, jednoruční
Materiál	Speciální nástrojová ocel ve zvláštní kvalitě, kovaná, kalená v oleji

Povrch	chromované
S otevírací pružinou	ne
Druh produktu	Nůžky