

**Plochý šroubovák pro stavěcí šrouby s plastovou rukojetí, Šířka břitu b: 5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	662700 5
GTIN	7610733085873
Třída artiklu	63E

Popis**Provedení:**

Rukojeť „Classic“ z průhledného, nárazuvzdorného plastu (neobsahuje kadmium). **Čepel** ze speciální slitiny PB Swiss Tools s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Se **zesíleným břitem pro závitové kolíky**. Povrch poniklovaný a chromovaný, břit černý.

Technický popis

Celková délka	220 mm
Síla břitu a	1 mm
Označení čepele	3
Šířka břitu b	5 mm
Délka čepele	120 mm
Řada	Classic
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky