



## Plochý šroubovák, se silovou rukojetí „multicraft“, Šířka břitu b: 10mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	660900 10
GTIN	7610733085668
Třída artiklu	63E

### Popis

#### Provedení:

Mnohostranný robustní šroubovák s kónickou čepelí (břitem) a 6hranným osazením pro maticový klíč.

**Rukojeť „multicraft“** z nárazuvzdorného plastu (neobsahuje kadmium), zvláště dobré uchopení i s rukama od oleje.

**Čepel** ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. S rovnoběžnou, odsazeným břitem. Od vel. 8 s 6hranným osazením pro otevřený klíč. Povrch poniklovaný a chromovaný, břit černý.

#### Výhoda:

- **Odsazené rovnoběžné břity s kontakty ploch a linií pro vyšší přenos krouticího momentu.**
- **Bez efektu Cam-out.**
- **Břity se perfektně hodí pro normované a nenormované drážky šroubů.**
- **Hladké zaoblení konce rukojeti bez otřepů zabraňuje odření dlaně.**
- **Soudečkovitý, ergonomický tvar s dobře uchopitelným povrchem garantuje dlouhodobou práci bez únavy a vysoké utahovací momenty.**
- **Ochrana proti odvalení.**
- **Značení symbolem výstupu a velikosti.**

#### Použití:

Pro montážní práce a opravy, k uvolnění pevně utažených šroubů atd.

### Technický popis

Šířka břitu b	10 mm
6hran pro nasazení otevřeného klíče	13 mm
Označení čepele	6

Celková délka	300 mm
Síla břitu a	1,6 mm
Délka čepele	180 mm
Řada	multicraft
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky