



## Plochý normovaný šroubovák „Stainless“ s rukojetí Kraftform, Šířka břitu b: 5,5mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	662500 5,5
GTIN	4013288107350
Třída artiklu	63H

### Popis

#### Provedení:

Kované čepele, bříty jsou přesně přizpůsobené normovaným drážkám v hlavách šroubů.

**Rukojeť Kraftform** z nárazuvzdorného plastu s integrovanými měkkými zónami usnadňuje přenos krouticího momentu a nezatěžuje tak ruku a paži.

**Čepel Wera Lasertip** z nerezové oceli s kónickým břitem a mikrozdrsněným hrotem (od velikosti 3,5).

#### Norma:

**DIN 5265 Form A**

#### Upozornění:

Nejdelší životnost normovaných šroubováků je zajištěna tehdy, pokud jsou používány přesně podle normovaných drážek v hlavách šroubů (viz tabulková část). Volbou správné velikosti šroubováku zabráníte poškození drážek v hlavě šroubu.

### Technický popis

Šířka břitu b	5,5 mm
Celková délka	223 mm
Síla břitu a	1 mm
Délka čepele	125 mm
Označení výrobce	3335
Unášecí profil	Plochý šroubovák

Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Druh produktu	Šroubováky