



## Plochý normovaný šroubovák s plastovou rukojetí, Šířka břitu b: 10mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	662000 10
GTIN	7610733085798
Třída artiklu	63E

### Popis

#### Provedení:

Kované čepele, břity jsou přesně přizpůsobené normovaným drážkám v hlavách šroubů.

**Rukojeť „Classic“** z průhledného, nárazuvzdorného plastu (neobsahuje kadmium). **Čepel** ze speciální slitiny PB Swiss Tools s maximální možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. S rovnoběžnou, odsazeným břitem. Povrch poniklovaný a chromovaný, břit černý.

#### Norma:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

#### Upozornění:

Nejdelší životnost normovaných šroubováků je zajištěna tehdy, pokud jsou používány přesně podle normovaných drážek v hlavách šroubů (viz tabulková část). Volbou správné velikosti šroubováku zabráníte poškození drážek v hlavě šroubu.

### Technický popis

Celková délka	300 mm
Označení čepele	6
Síla břitu a	1,6 mm
Délka čepele	180 mm
Šířka břitu b	10 mm
Řada	Classic
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky

