

**Ruční vysavač 12V solo click & go, Označení výrobce: GAS12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	P07220 GAS12
GTIN	
Třída artiklu	00N

Popis**Provedení:**

- **Akumulátorový ruční vysavač pro čištění při přestávkách a na cesty.**
- **Kufr L-BOXX lze sponami spojit s kufrem obsahujícím vysavač na mokré/suché vysávání GAS 35 a GAS 55.**
- **Vhodný k vysávání různých typů nečistot, například dřevěných, plastových nebo kovových třísek.**
- **>Praktický ukazatel stavu nabití akumulátoru se 3 LED.**
- **Výkonný a kompaktní - hodí se do nejmenšího kufru L-BOXX 102.**
- **Díky šterbinové hubici ideální pro obtížně přístupná místa.**
- **Pohodlná práce díky kompaktní konstrukci, nízké hmotnosti a ergonomickému designu.**

Rozsah dodávky:

Včetně přepravního kufříku, bez akumulátoru a bez nabíječky.

Technický popis

Napětí akumulátorů	12 V
Objemový tok	900 l/min
Maximální výkon vakuování	45 mbar
Objem nádoby	0,35 l
Délka	273 mm

Označení výrobce	GAS 12V
Výška	170 mm
Šířka	77 mm
Zdroj energie	Provoz s akumulátorem
Obal	Systémový kufřík (L-Boxx)
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí	Bosch 10,8 V
Druh produktu	Vysavač na mokré a suché vysávání