

LINDSTRÖM

**Stranové štípací kleště pro elektroniku, špičatá hlava, KW, Celková délka: 110 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	726360 110
GTIN	7314150051052
Třída artiklu	73M

**Popis****Provedení:**

Štíhlý tvar s přesně broušenými, induktivně kalenými břity (63–65HRC). Začerněný, antireflexní povrch. Žluté plastem opláštěné rukojeti z odvodivého materiálu s otevírací pružinou. **Vhodné pro ESD.** Nastavitelný přesný šroubový kloub pro minimální tření a optimální axiální seřízení břitů.

**Materiál:**

Vysoce výkonná ocelová slitina, zápustkově kovaná, černěná.

Materiál: Vysoce výkonná slitina oceli

Šířka hlavy: 10 mm

Délka břitu: 10 mm

Výkon ve stříhu měděného drátu do  $\varnothing$ : 0,1 - 1 mm

**Technický popis**

Šířka hlavy	10 mm
Výkon ve stříhu měděného drátu do $\varnothing$	0,1 - 1 mm
Celková délka	110 mm
Délka břitu	10 mm
Elektrická izolace	EGB/ESD
Řezná fazetka	bez fazetky

Materiál	Vysoce výkonná slitina oceli
Tvar hlavy	špičatý
Rukojeť	plastové potahy rukojetí
Výrobní postup	břity indukčně kalené (63 – 65 HRC)
Povrch	černěný
Atribut názvu produktu	KW
s otevírací pružinou	ano
Druh produktu	Řezací kleště