

LINDSTRÖM

Stranové štípací kleště pro elektroniku, špičatá hlava s vybráním, FW, Celková délka: 110mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	726380 110
GTIN	7314150051076
Třída artiklu	73M

Popis**Provedení:**

Štíhlý tvar s přesně broušenými, induktivně kalenými břity (63–65HRC). Začerněný, antireflexní povrch. Žluté plastem opláštěné rukojeti z odvodivého materiálu s otevírací pružinou. **Vhodné pro ESD.** Nastavitelný přesný šroubový kloub pro minimální tření a optimální axiální seřízení břitů.

Materiál:

Vysoce výkonná ocelová slitina, zápustkově kovaná, černěná.

Technický popis

Výkon ve stříhu měděného drátu do Ø	0,2 - 1 mm
Celková délka	110 mm
Šířka hlavy	10 mm
Délka břitu	10 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Řezná fazetka	jemná fazetka
Materiál	Vysoce výkonná slitina oceli
Tvar hlavy	špičatý, s vybráním
Rukojeť	Plastové opláštění

Výrobní postup	břity induktivně kalené (63 – 65 HRC)
Povrch	černěný
Atribut názvu produktu	FW
S otevírací pružinou	ano
Druh produktu	Řezací kleště