



## Stranové štípací kleště pro elektroniku Super Knips<sup>®</sup>, nevodivé rukojeti, KW, Celková délka: 125mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	726655 125
GTIN	4003773025146
Třída artiklu	73F

### Popis

#### Provedení:

Úzká hlava s přesně broušenými břity, bez řezné fazetky. Ramena s vícesložkovými potahy, s otevírací pružinou. **Vhodné pro ESD.**

#### Materiál:

Z nerezové oceli (INOX).

### Technický popis

Šířka hlavy	13,5 mm
Celková délka	125 mm
Výkon ve stříhu měděného drátu do Ø	0,2 - 1,6 mm
Délka břitu	9 mm
Výkon ve stříhu středně tvrdého ocelového drátu	0,2 - 1 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Řezná fazetka	bez fazetky
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Norma	DIN ISO 9654
Rukojeť	Vícesložkový potah

Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 54 HRC)
Atribut názvu produktu	KW
S otevírací pružinou	ano
S držákem drátů	ne
Druh produktu	Řezací kleště