



Stranové štípací kleště pro elektroniku Super Knips[®], KW, Celková délka: 125mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	726480 125
GTIN	4003773035381
Třída artiklu	73F

Popis

Provedení:

Úzká hlava s přesně broušenými břity, s jemnou řeznou fazetkou. Ramena s vícesložkovými potahy, s otevírací pružinou.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiál:

Z nerezové oceli (INOX).

Technický popis

Celková délka	125 mm
Šířka hlavy	13,5 mm
Výkon ve stříhu měděného drátu do Ø	0,2 - 1,6 mm
Délka břitu	9 mm
Výkon ve stříhu středně tvrdého ocelového drátu	0,2 - 1 mm
Řezná fazetka	bez fazetky
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Norma	DIN ISO 9654
Rukojeť	Vícesložkový potah

Výrobní postup	Břity induktivně kalené (cca 54 HRC)
Atribut názvu produktu	KW
S otevírací pružinou	ano
S držákem drátů	ne
Druh produktu	Řezací kleště