

VBW

Pákové nůžky s vyhnutými noži, Celková délka: 610mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	733000 610
GTIN	4005887367303
Třída artiklu	73L

Popis

Provedení:

Nožová hlava se **zahnutými** noži a převodem. Přesné a jednoduché nastavování nožů pomocí excentrických šroubů. Zápustkově kované, omezovací doraz se zvláště velkou rezervou; lakovaná trubková ramena s vícesložkově opláštěnými rukojeťmi.

Použití:

K zastřížení výztuží do betonu atd. až do pevnosti 48 HRC (zhruba 1600 N/mm² pevnosti v tahu).

Materiál:

Nože ze speciální nástrojové oceli, bříty inductivně kalené.

Technický popis

Pro kruhovou ocel do 48 HRC, popř. 1600 N/mm ² do Ø	7 mm
Celková délka	610 mm
Pro kruhovou ocel do 40 HRC, popř. 1200 N/mm ² do Ø	8 mm
Pro kruhovou ocel do 19 HRC, popř. 800 N/mm ² do Ø	9 mm
Druh produktu	Řezací kleště

Příslušenství

Náhradní nožová hlava komplet se šrouby Celková délka 610 mm	733110 610
--	------------

