

**Stranové štípací kleště pro elektroniku, pro materiály s obsahem železa, KW,
celková délka: 130 mm****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	726740 130
GTIN	4250157116444
Třída artiklu	76B

Popis**Provedení:**

Profesionální štípací kleště s lehkým chodem. Obě části kleští jsou vzájemně přesně propojeny pečlivě vyrobenými otvory a broušenými plochami, které zajistí přesný řez. S otevírací pružinou a ergonomicky tvarovanými rukojeťmi pro bezpečné a pohodlné ovládání.

Materiál:

Z uhlíkové oceli (C70), přesně lisované a tepelně zpracované s nereflexní fosfátovanou vrstvou.

Řezná fazetka: bez fazetky

Materiál: Uhlíková ocel (C70)

Šířka hlavy: 13,5 mm

Délka břitu: 8 mm

Výkon ve stříhu měděný drát do Ø: 2 mm

Technický popis

Celková délka	130 mm
Šířka hlavy	13,5 mm
Výkon ve stříhu měděného drátu do Ø	2 mm
Délka břitu	8 mm
Řezná fazetka	bez fazetky
Materiál	Uhlíková ocel (C70)
Povrch	antireflexně fosfátovaná

Atribut názvu produktu	KW
s otevírací pružinou	ano