

Garant**Krátký plochý šroubovák, Šířka břitu b: 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	664120 4
GTIN	4045197923585
Třída artiklu	61F

Popis**Provedení:**

Silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem **Haptoprene**, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokřýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepele** ze speciální chromvanadiové speciální slitiny s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný, hrot černý s rovnoběžně odsazeným břitem.

Norma:

Ähnlich **DIN 5265B**.

Technický popis

Celková délka	80 mm
Označení čepele	2
Šířka břitu b	4 mm
Síla břitu a	0,6 mm
Délka čepele	30 mm
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky

