



Pákové nůžky, Celková délka: 460mm



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 733300 460 |
| GTIN | 4003773066750 |
| Třída artiklu | 73F |

Popis

Provedení:

Nožová hlava s převodem a univerzálními noži. Přesné a jednoduché nastavování nožů pomocí excentrických šroubů. Přikovaný omezovací doraz s komfortním tlumičem; práškově lakovaná trubková ramena s vícesložkově opláštěnými rukojeťmi.

Použití:

Pro stříhání normálních a vysoce pevných ocelí do 48 HRC (zhruba 1600 N/mm² pevnosti v tahu).

Materiál:

Nůž z chromvanadiové vysoce výkonné oceli, bříty dodatečně induktivně kalené (cca 62 HRC).

Náhradní díl:

Náhradní nožová hlava č. 733350.

Technický popis

| | |
|--|-------------------------------------|
| Pro kruhovou ocel do 19 HRC, popř. 800 N/mm ² do Ø | 8 mm |
| Pro kruhovou ocel do 48 HRC, popř. 1600 N/mm ² do Ø | 5 mm |
| Celková délka | 460 mm |
| Pro kruhovou ocel do 40 HRC, popř. 1200 N/mm ² do Ø | 6 mm |
| Materiál | Vysoce výkonná chrom-vanadiová ocel |
| Druh produktu | Řezací kleště |

Příslušenství

Náhradní nožová hlava komplet se šrouby Celková délka
460 mm

733350 460