

**Pákové nůžky, Celková délka: 610mm****Údaje o objednavce**

Artikové číslo	733300 610
GTIN	4003773066767
Třída artiklu	73F

Popis**Provedení:**

Nožová hlava s převodem a univerzálními noži. Přesné a jednoduché nastavování nožů pomocí excentrických šroubů. Přikovaný omezovací doraz s komfortním tlumičem; práškově lakovaná trubková ramena s vícesložkově opláštěnými rukojeťmi.

Použití:

Pro stříhání normálních a vysoce pevných ocelí do 48 HRC (zhruba 1600 N/mm² pevnosti v tahu).

Materiál:

Nůž z chromvanadiové vysoce výkonné oceli, bříty dodatečně induktivně kalené (cca 62 HRC).

Náhradní díl:

Náhradní nožová hlava č. 733350.

Technický popis

Celková délka	610 mm
Pro kruhovou ocel do 40 HRC, popř. 1200 N/mm ² do Ø	8 mm
Pro kruhovou ocel do 19 HRC, popř. 800 N/mm ² do Ø	9 mm
Pro kruhovou ocel do 48 HRC, popř. 1600 N/mm ² do Ø	7 mm
Materiál	Vysoce výkonná chrom-vanadiová ocel
Druh produktu	Řezací kleště

Příslušenství

Náhradní nožová hlava komplet se šrouby Celková délka
610 mm

733350 610