

**Plochý sekáč, Celková délka: 125mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	740500 125
GTIN	4049002000614
Třída artiklu	73U

Popis**Provedení:**

Z ploché oválné oceli, kalené a popouštěné. Břit rovnoměrně prokalený, možno brousit vícekrát za sebou bez nutnosti dodatečného kalení. Speciální **zušlechtění sekací hlavy** zabraňuje tříštění hlavy sekáče.

Norma:

DIN 6453.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Materiál:

Chromvanadiová, vzduchem kalená ocel, povrch lakovaný.

Technický popis

Šířka břitu	18 mm
Celková délka	125 mm
Hmotnost	150 g
Druh produktu	Sekáče