



Úhlový plochý šroubovák, Šířka břitu b: 10mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	664800 10
GTIN	7610733004317
Třída artiklu	63E

Popis

Provedení:

Dva stejně široké břity, navzájem odsazené o 90°. PB Swiss Tool-speciální slitina, povrch niklovaný a chromovaný. Hroty černé.

Vroubkovaná stopka pro bezpečné uchopení ve vlhkém nebo zaolejovaném prostředí. S předkovanými břity, odsazené na normovanou šířku drážek šroubu.

Technický popis

Šířka břitu b	10 mm
Celková délka	150 mm
Síla břitu a	1,6 mm
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky