

Garant**Krátký plochý šroubovák, Šířka břitu b: 10 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	664120 10
GTIN	4045197923622
Třída artiklu	61F

Popis**Provedení:**

Silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem **Haptoprene**, šetrným k pokožce, a jádrem ze zvláště houževnatého a nárazuvzdorného polypropylenu. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokřými nebo mastnými rukama přenášet vysoké utahovací momenty. **Čepele** ze speciální chromvanadiové speciální slitiny s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti. Povrch niklovaný a chromovaný, hrot černý s rovnoběžně odsazeným břitem.

Norma:Ähnlich **DIN 5265B**.

Označení čepele: 6

Síla břitu a: 1,6 mm

Délka čepele: 30 mm

Celková délka: 85 mm

Technický popis

Šířka břitu b	10 mm
Síla břitu a	1,6 mm
Celková délka	85 mm
Délka čepele	30 mm
Označení čepele	6
Unášecí profil	Plochý šroubovák
Druh produktu	Šroubováky

