

VBW**Pákové nůžky UNIBOLT®, Celková délka: 910mm**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	733500 910
GTIN	4005887563507
Třída artiklu	73L

Popis

Provedení:

Nožová hlava s převodem a univerzálními noži. Přesné a jednoduché nastavování nožů pomocí excentrických šroubů. Zápusťkově kované, omezovací doraz se zvláště velkou rezervou; lakovaná trubková ramena.

Použití:

Pro stříhání normálních a vysoce pevných ocelí do 48 HRC (zhruba 1600 N/mm² pevnosti v tahu).

Materiál:

Nože ze speciální nástrojové oceli, břity inductivně kalené.

Náhradní díl:

Náhradní nožová hlava č. 734110.

Technický popis

Pro kruhovou ocel do 19 HRC, popř. 800 N/mm ² do Ø	13 mm
Celková délka	910 mm
Pro kruhovou ocel do 48 HRC, popř. 1600 N/mm ² do Ø	9 mm
Pro kruhovou ocel do 40 HRC, popř. 1200 N/mm ² do Ø	11 mm
Výkon ve stříhu	<48 HR
S omezovacím dorazem	ano
Označení výrobce	UNIBOLT®
Břit	kalené
Materiál	Speciální nástrojová ocel

Povrch	červený lak
Se stavěcím šroubem	ano
Druh produktu	Řezací kleště

Příslušenství

Náhradní nožová hlava komplet se šrouby Celková délka 910 mm	734110 910
--	------------