

**Plochý sekáč, Celková délka: 175mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	740500 175
GTIN	4003773900658
Třída artiklu	73U

Popis**Provedení:**

Z ploché oválné oceli, kalené a popouštěné. Břit rovnoměrně prokalený, možno brousit vícekrát za sebou bez nutnosti dodatečného kalení. Speciální **zušlechťení sekací hlavy** zabraňuje tříštění hlavy sekáče.

Norma:

DIN 6453.

Geprüfte Sicherheit nach DIN 7255.

Materiál:

Chromvanadiová, vzduchem kalená ocel, povrch lakovaný.

Technický popis

Celková délka	175 mm
Šířka břitu	21 mm
Hmotnost	280 g
Druh produktu	Sekáče